

Beschlag für 2-3 unten laufende Holztüren (19/25 mm) bis 50 kg, mit aufgeschraubter Laufschiene und integriertem Dämpfeinzug. Design Forslide

Produkt-Highlights



Komfort

Raffinierte Dämpfungstechnologie und innovative Anordnung der Komponenten für spielend leichte Bedienung



Ästhetik

Untenlaufendes System mit Abstützung des gesamten Türgewichts am Boden ermöglicht Schrankdesign mit geringen Materialstärken

Technische Vorgaben



max. 50 kg




max. 2400 mm




max. 1400 mm



19/25 mm



Einbaubeispiele



Garnitur für 2 oder 3 Holztüren, 19 mm

	Nr.
EKU Combino 50 H FS, Türstärke 19 mm, für 2 Türen	055.3200.071
EKU Combino 50 H FS, Türstärke 19 mm, für 3 Türen	055.3200.073


Garnitur bestehend aus:		055.3200.071	055.3200.073	Nr.
	Laufwerk, Innentüre, Stahl, verzinkt	2	4	055.3169.071
	Laufwerk, Aussentüre, 19 mm, Stahl, verzinkt	2	2	055.3113.175
	Führungswinkel, Innentüre, Stahl, verzinkt	2	4	055.3107.171
	Führungswinkel, Aussentüre, 19 mm, Stahl, verzinkt	2	2	055.3109.171
	Gehäuse Führungswinkel, Kunststoff, anthrazit	4	6	055.0282.001
	Stopper, Kunststoff, grau	4	4	055.3167.071
	Rückhaltefeder zu Stopper, Kunststoff, grau	2	3	055.0204.001
	Stopper Führung, Kunststoff, grau	4	4	040.3079.074
	Türmitnehmer, bei 2 Türen, Stahl, verzinkt	1		055.3124.071
	Kombi-Schraube, 4.5x17 mm, Stahl, verzinkt	16	24	055.0100.101
	Senkkopfschraube, 4.5x20 mm, Stahl, verzinkt	16	24	600.0000.167
	Türmitnehmer, bei 3 Türen, Stahl, verzinkt		2	055.3126.171
	Puffer, mit Kleber, Set à 2 Stück		1	053.3364.051
	Gewindefurchende Senkkopfschraube M4x8 mm, Stahl, verzinkt		2	600.0000.328

Garnitur für 2 oder 3 Holztüren, 25 mm


	Nr.
EKU Combino 50 H FS, Türstärke 25 mm, für 2 Türen	055.3200.072
EKU Combino 50 H FS, Türstärke 25 mm, für 3 Türen	055.3200.074

Garnitur bestehend aus:		055.3200.072	055.3200.074	Nr.
	Laufwerk, Innentüre, Stahl, verzinkt	2	4	055.3169.071
	Laufwerk, Aussentüre, 25 mm, Stahl, verzinkt	2	2	055.3114.175
	Führungswinkel, Innentüre, Stahl, verzinkt	2	4	055.3107.171
	Führungswinkel, Aussentüre, 25 mm, Stahl, verzinkt	2	2	055.3110.171
	Gehäuse Führungswinkel, Kunststoff, anthrazit	4	6	055.0282.001
	Stopper, Kunststoff, grau	4	4	055.3167.071
	Rückhaltefeder zu Stopper, Kunststoff, grau	2	3	055.0204.001
	Stopper Führung, Kunststoff, grau	4	4	040.3079.074
	Türmitnehmer, bei 2 Türen, Stahl, verzinkt	1		055.3124.071
	Kombi-Schraube, 4.5x17 mm, Stahl, verzinkt	16	24	055.0100.101
	Senkkopfschraube, 4.5x25 mm, Stahl, verzinkt	16	24	766.5045.125
	Türmitnehmer, bei 3 Türen, Stahl, verzinkt		2	055.3126.171
	Puffer, mit Kleber, Set à 2 Stück		1	053.3364.051
	Gewindefurchende Senkkopfschraube M4x8 mm, Stahl, verzinkt		2	600.0000.328


Laufschienen

		mm	Nr.
	Doppellaufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht, für Dämpfeinzug	2500	055.3160.250
		3500	055.3160.350
		6000	055.3160.600

Führungsschienen

		mm	Nr.
	Doppelführungsschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	2500	056.3072.250
		3500	056.3072.350
		6000	056.3072.600

Blenden

		mm	Nr.
	Abdeckblende, Aluminium, eloxiert	2500	055.3130.250
		3500	055.3130.350
		6000	055.3130.600

Dämpfeinzug

		Nr.
EKU Combino 50 H MS/FS, bis 50 kg, 2 Stück		055.3215.071
EKU Combino 50 H MS/FS, bis 50 kg, 4 Stück		055.3215.072



Garnitur bestehend aus:

		055.3215.071	055.3215.072	Nr.
	Dämpfeinzug, links, bis 50 kg	1	2	055.3166.072
	Dämpfeinzug, rechts, bis 50 kg	1	2	055.3166.071
	Aktivator Dämpfeinzug, Kunststoff, grau	2	4	055.3165.071
	Stopperverlängerung, Kunststoff, grau	2		055.3168.071
	Gewindefurchende Senkschraube, M4x8 mm, Stahl, verzinkt	2	4	600.0000.344



Dämpfeinzug Mitteltür

		Nr.
EKU Combino 50 H FS, Mitteltür		055.3216.071


Garnitur bestehend aus:

		055.3216.071	Nr.
	Dämpfeinzug, Mitteltüre	1	055.3193.071
	Aktivator Mitteltür-Dämpfeinzug	1	055.3195.071
	Sicherung zu Führungswinkel, Kunststoff, anthrazit	1	053.3099.001
	Gummipuffer, Kunststoff, transparent	2	055.0318.001
	Rundkopfschraube, 4x16 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.166
	Senkkopfschraube, 4.5x20 mm, Stahl, verzinkt	1	600.0000.167
	Gewindeschneidende Linsenkopfschraube, M4x8 mm, Stahl, verzinkt	2	762.7009.100


Berechnungen




Dämpfeinzug Mitteltür



Griffprofile



Dämpfeinzug



Zubehör

- Bestellübersicht Dämpfeinzüge Seite 86–87
- Ausrichtbeschlag Seite 88–89
- Griffprofile Seite 90

Bestellangaben

- Typ und Anzahl Garnituren
- Typ und Anzahl Dämpfeinzüge
- Typ und Anzahl Laufschienen
- Typ und Anzahl Führungsschienen

Bestellangaben optional

- Typ und Anzahl Blenden

Planung/Ausführung

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 788.2000.306 verwendet werden. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.