

SCHABER SCRAPEX CLEANY

JETZT ORDERN!

Bestellnummer	544.02
Maße Schaber (L x B x H)	106 x 12,5 x 50 mm
Gewicht Schaber	35,0 g
Basismaterial	Kunststoff
Varianten	5644.08




VERSENKBARE
KLINGE

**Großer Schabbereich
(39 mm breit)**
zum Reinigen von glatten
Oberflächen

Sicherer Klingenwechsel
für ein effizientes Arbeiten

3in1-Schieber
zum Auslösen, Verbergen
und Wechseln der Klinge

Praktische Öse
zum sicheren
Befestigen



Einziehbare Klinge
zum Schutz vor Beschädigungen
und Verletzungen


**Abgerundeter
ergonomischer Griff**
für Rechts- und Linkshänder

THE SAFER WAY TO CUT.

martor

MARTOR-SCHABER SCRAPEX CLEANY

SICHERHEITSTECHNIK



Versenkbare Klinge

Die Klinge steht dir permanent zu Verfügung. Du kannst sie per Hand in den Griff zurückziehen, um den Schaber sicher ablegen und transportieren zu können.

TECHNISCHE MERKMALE



Klingenwechsel ohne Werkzeug



Ergonomisch



Schabbereich



Für Rechts- und Linkshänder



Öse zum Befestigen



Versenkbare Klinge



Werbedruckgeeignet

ANWENDUNGSBEISPIELE



HAUPTSCHNIDMATERIALIEN



Aufkleber, Etikett



Ceranfeld

MONTIERBARE KLINGEN



BÜGELKLINGE NR. 44

0,30 mm, 10 im Magazin

NR. 44.50



BÜGELKLINGE NR. 144

0,25 mm, rostfrei, 10 im Magazin

NR. 144.50



BÜGELKLINGE NR. 60044

0,30 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Magazin

NR. 60044.50

VERPACKUNGSAANGABEN

Verpackungseinheit

1 im Einzelkarton
(10 Schaber im Umkarton)

Maße Einzelkarton

110 x 15 x 53 mm

Gewicht Einzelkarton

42,0 g

EAN-Code Einzelkarton

4002632803574

Maße Umkarton

130 x 93 x 118 mm

Gewicht Umkarton

497,0 g

EAN-Code Umkarton

4002632853579