

# VLP 18.0/2.5 Set

Akku-Vakuumheber 18 V Grabo

Bestell-Nr. 531332

GTIN 4030293251724



- + Mit dem ergonomisch gestalteten, mobilen, elektrischen Vakuumheber lässt sich mühelos nahezu jedes Objekt heben, bewegen und präzise platzieren. Dieser Vakuumheber eignet sich hervorragend für verschiedene Materialien wie Fliesen, Trockenbauplatten, Betonsteine, Glas, Metalle, Möbel und große Elektrogeräte. Seine leistungsstarke Funktionalität gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Handhabung von schweren Gegenständen
- + Der Vakuumheber verfügt über eine von den Umgebungsbedingungen abhängige Haltekraft von bis zu 170 kg und saugt sich auf fast jeder Oberfläche an, sogar an staubigen, rauen oder halbporösen Materialien. Die zulässige Tragfähigkeit beträgt 130 kg
- + Die Arbeitssicherheit hat höchste Priorität. Der Vakuumheber ist mit einer automatischen Nachsaugfunktion ausgestattet und das digitale Display liefert kontinuierlich Informationen über den aktuellen Unterdruck
- + Mit leistungsstarker Vakuumpumpe, stoppt automatisch bei maximalem Vakuum
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks



## Technische Daten

Nennluftstrom	20 l/min
Max. Vakuum	0,8 bar
Zulässige Tragfähigkeit	130 kg
Max. Haltekraft	170 kg
Arbeitstemperatur	0°-60°
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,48 kg
Mit Ladegerät	Ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück

## Lieferumfang

- 1 Power 22 Q (491357)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereinlage (531336)
- 1 Transporttasche