


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 18313-1 Etagenwagen mit Rohrstreben



Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Hochwertige Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm, 1 Längswand zum Einhängen, ebenfalls mit vertikalen Rohrstreben. 1 fester und 3 lose Böden mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt. Teilung 100 mm. Tragkraft pro Boden 180 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 1200 |
| Tragkraft Etage (kg) | 180 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 1200 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 800 |
| Gesamtlänge (mm) | 1384 |
| Gesamtbreite (mm) | 824 |
| Gesamthöhe (mm) | 1817 |
| Etagenhöhen (mm) | 283, 688, 1088, 1488 |
| Bereifung | Elastic-Vollgummi blaugrau |
| Radgröße (mm) | 200 x 50 |
| Gewicht (kg) | 128 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976183138 |