

bac de rétention en acier inoxydable

pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 360 x 1200 x 800 mm

Numéro d'article: 104771



Bac de rétention

bac de rétention en acier inoxydable





- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau, inflammables et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 200 litres
- volume de rétention 224 l
- hauteur x largeur x profondeur 360 x 1200 x 800 mm
- s. caillebotis
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur



Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	profondeur	800 mm
type de bac de rétention	bac de rétention en acier inoxydable	matériau	acier inoxydable
lieu de stockage	à l'abri	surface	corrodé
volume de rétention	224 l	équipement bac de rétention	aucun
capacité	fût 2 x 200 litres	possibilité de passage au-dessous	oui
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, inflammables et caustiques	garde au sol	100 mm
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	non
hauteur	360 mm	roulant	non
largeur	1200 mm	Poids	33 kg

Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm