

Rollcart Tischwagen

Traglast 400 kg, 3 Ebene(n) mit
Wannenboden, Ladefläche Länge x
Breite 995 x 695 mm, Etage(n) aus
Blech, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 158078



Rollcart Hoher Tischwagen mit Blechwannenböden

Tischwagen

- Traglast 400 kg
- 3 Ebene(n) mit Wannenboden
- Ladefläche Länge x Breite 995 x 695 mm
- Höhe x Länge x Breite 1175 x 1200 x 700 mm
- Etage(n) aus Blech
- Randhöhe 30 mm
- Schiebebügel waagrecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Euronorm nein

Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	400 kg	Schiebebügelansrichtung	waagrecht
Ladeflächenlänge	995 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	695 mm	Bereifung	TPE
Etagen Anzahl	3 Stück	Material Gehäuse	Stahl
Etagentyp	Wannenboden	Durchmesser Rad	200 mm
Material Etage(n)	Blech	Radlager	Rillenkugellager
Randhöhe	30 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1175 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1200 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	700 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Material	Stahl	Gewicht	60 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

Zubehör

158407



4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 0 - 600 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar