

**Artikelnummer:** 91969

**Kurzbeschreibung:** Etagenwagen mit Trittstufen, 2 Etagen

**Langbeschreibung:** Etagenwagen: Der Etagenwagen ist aus einer geschweißten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Ladefläche besteht aus Holzwerkstoffplatte (MDF) in Buche-Dekor. An der Stirnseite mit 2 Trittstufen aus rutschfester Siebdruckplatte, die sich in unbelastetem Zustand selbsttätig über eine Gasdruckfeder anheben. Bei Belastung senken sich die Trittstufen auf den Boden, wodurch der Wagen blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Der Etagenwagen ist mit Trittstufen und 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Feststeller. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) Tragkraft: 250 kg Etagenhöhe: 190/820 mm Raddurchmesser: 125 mm Ladefläche (B/L): 590 x 990 mm Außenmaße (B/T/H): 600 x 1320 x 1135 mm Eigengewicht: ca. 46 kg



**EAN/GTIN:** 4250448501430