

PRODUKTDATENBLATT

RS580 SPEED

TOPLINE ●●●


●●●●●○ Lebensdauer

Form 27



- Höchste Zerspanungsleistung
- Zusätzliches Flanschgewebe ab 180 mm für Hochfrequenz- und Druckluftschleifer
- Besonders angenehmes und ermüdungsarmes Schleifen durch neuartiges Bindungssystem

Leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn.



Typenbezeichnung	RS580 SPEED
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	210659
GTIN	4011890101957
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,687 kg
Produktabmessung	230 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890101964
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	6,870 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/bNHAmjzBi7I