



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 9400 ESD-Tafelwagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. Etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem. Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	500
Laadvlak lengte (mm)	850
Laadvlak breedte (mm)	500
Etagehoogten (mm)	235, 867
Totale lengte (mm)	1047
Totale breedte (mm)	509
Totale hoogte (mm)	867
Draagvermogen etage (kg)	200
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	38
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976494005