

fetra pupitre mobile

hauteur x largeur x profondeur 1100 / 1195 x 1105 x 610 mm, équipé de tablettes, armoire, corps en RAL7035 gris clair, face avant en RAL5007 bleu brillant

Numéro d'article: 119041



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Pupitre mobile

Avec armoire en acier

pupitre mobile





- hauteur x largeur x profondeur 1100 / 1195 x 1105 x 610 mm
- équipé de tablettes, armoire
- force 100 kg
- porte à battants
- 3 niveaux avec sol en bois
- force par plateau 30 kg
- verrouillable avec Serrure standard
- corps en RAL7035 gris clair
- face avant en RAL5007 bleu brillant
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	pupitre	nombre de tablettes/niveaux	3 pièce
type d'armoire	pupitre	type tablette/niveau	sol en bois
type de pupitre	pupitre	charge tablette	30 kg
lieu d'utilisation	intérieur	couleur du corps	gris clair // RAL7035

type de porte	porte à battants	couleur de la face avant	bleu brillant // RAL5007
hauteur	1100-1195 mm	roulant	oui
largeur	1105 mm	système de fermeture	Serrure standard
profondeur	610 mm	verrouillable	oui
équipement pupitre	tablettes, armoire	garantie	10 années
capacité de charge	100 kg	Poids	59,5 kg

Accessoires

225606		protection hygiénique, en film PVC, haute transparence, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5007 bleu brillant, hauteur x largeur x profondeur 1410 x 1066 x 49 mm, hauteur de paroi 1110 mm
225622		porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 600 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal