

## Saugheber

vertikale Traglast 120 kg, 1 Saugschale(n) mit Ø 210 mm, mit Handpumpe und Anzeige zum Erhalt des Unterdrucks, Körper aus Aluminium, Lieferumfang: im Koffer



Artikelnummer: 329232

## Saugheber

### mit 1 Saugschale

Saugheber

- vertikale Traglast 120 kg
- geeignet für großflächige, glatte Transportgüter
- 1 Saugschale(n) mit Ø 210 mm
- mit Handpumpe und Anzeige zum Erhalt des Unterdrucks
- rutschsicher ummantelter Griff für sicheres Heben
- Körper aus Aluminium
- Lieferumfang: im Koffer

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Saugschalen Anzahl	1 Stück
Hebezeugtyp	Plattenheber	Hebegerät Ausstattung	Handpumpe und Anzeige zum Erhalt des Unterdrucks
Plattenhebertyp	Saugheber	Griff	rutschsicher ummantelter Griff
vertikale Traglast	120 kg	Material	Aluminium
geeignet für (Produkt/Material)	großflächige, glatte Transportgüter	Lieferumfang	im Koffer
Durchmesser Saugschale	210 mm	Gewicht	1,78 kg

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm