

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bureta de plástico con llave de PTFE**Descripción :** Cuerpo transparente de PMMA (polimetilmetacrilato), resistente a ácidos y bases diluidos (excepto HCl y NaOH) y llave de PTFE autolubricada

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tolerancia(ml)	graduación (ml)	ltotal (mm)	unidades por ref.
BURP-025-001	25 ml	± 0,05	0,1	570	1
BURP-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	730	1
BURP-100-001	100 ml	± 0,05	0,2	820	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURP-025-001	0,84	0,08	39233010	08434868011366
BURP-050-001	1,2127	0,16	39233010	08434868011373
BURP-100-001	1,218	0,17	39233010	08434868011380

FOTO DEL PRODUCTO



astik's

MATERIAL

MATERIAL Polimetilmetacrilato (PMMA)

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -40 °C a 85 (90)°C

GENERAL INFORMATION**Product name :** Plastic Burette with PTFE straight stopcock**Description :** Transparent body made of PMMA (polymethylmethacrylate) resistant to diluted acids and bases, except HCl and NaOH and self-lubricated PTFE stopcock**TECHNICAL DATA**

reference	capacity	accuracy (ml)	graduation (ml)	ltotal (mm)	pcs/pack
BURP-025-001	25 ml	± 0,05	0,1	570	1
BURP-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	730	1
BURP-100-001	100 ml	± 0,05	0,2	820	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURP-025-001	0,84	0,08	39233010	08434868011366
BURP-050-001	1,2127	0,16	39233010	08434868011373
BURP-100-001	1,218	0,17	39233010	08434868011380

PRODUCT PHOTO**astik's****MATERIAL****MATERIAL** Polymethylmethacrylate (PMMA)

Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Burette en plastique avec robinet en PTFE**Description :** Corps transparent en PMMA (polyméthylméthacrylate), résistant aux acides et bases dilués (sauf HCl et NaOH) et robinet en PTFE autolubrifié

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	tolérance (ml)	graduation (ml)	long. totale (mm)	unités par ref.
BURP-025-001	25 ml	± 0,05	0,1	570	1
BURP-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	730	1
BURP-100-001	100 ml	± 0,05	0,2	820	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURP-025-001	0,84	0,08	39233010	08434868011366
BURP-050-001	1,2127	0,16	39233010	08434868011373
BURP-100-001	1,218	0,17	39233010	08434868011380

PHOTO PRODUIT



astik's

MATÉRIEL

MATÉRIEL Polyméthylméthacrylate (PMMA)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40 °C à +85 (90) °C

Data: 05/12/2024
Ref. Doc: PDS-85

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Buretta in plastica con rubinetto in PTFE**Descrizione :** Corpo trasparente in PMMA (polimetilmetacrilato) resistente agli acidi e alle basi diluiti (eccetto HCl e Naoh) e rubinetto in PTFE autolubrificante

DATI TECNICI

referenza	capacità	tolleranza (ml)	graduazione (ml)	ltotale (mm)	unità per ref.
BURP-025-001	25 ml	± 0,05	0,1	570	1
BURP-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	730	1
BURP-100-001	100 ml	± 0,05	0,2	820	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURP-025-001	0,84	0,08	39233010	08434868011366
BURP-050-001	1,2127	0,16	39233010	08434868011373
BURP-100-001	1,218	0,17	39233010	08434868011380

FOTO DEL PRODOTTO



astik's

MATERIALE

MATERIALE Polimetilmetacrilato (PMMA)

Range di temperatura solitamente tollerato: da -40 °C a 85 (90) °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Kunststof buret met rechte PTFE-kraan**Beschrijving :** Transparante PMMA-behuizing (polymethylmethacrylaat), bestand tegen verdunde zuren en basen (behalve HCl en NaOH) en zelfsmerende PTFE-afsluitkraan

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	tolerantie(ml)	schaalverdeling(ml)	ltotaal (mm)	stuks per ref.
BURP-025-001	25 ml	± 0,05	0,1	570	1
BURP-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	730	1
BURP-100-001	100 ml	± 0,05	0,2	820	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURP-025-001	0,84	0,08	39233010	08434868011366
BURP-050-001	1,2127	0,16	39233010	08434868011373
BURP-100-001	1,218	0,17	39233010	08434868011380

PRODUKTFOTO



astik's

MATERIAAL

MATERIAAL Polymethylmethacrylaat (PMMA) Algemeen getolereerd temperatuurbereik: -40 °C tot 85 (90)°C



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Bürette aus Plastik mit Hahn aus PTFE

Beschreibung : Bürette aus PMMA (Polymethylmethacrylat), beständig gegen verdünnte Säuren und Basen (mit Ausnahme von HCl und NaOH), und selbstschmierender PTFE-Hahn.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Toleranz (ml)	Graduierung (ml)	lgesamt (mm)	Stückzahlpro Artikel
BURP-025-001	25 ml	± 0,05	0,1	570	1
BURP-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	730	1
BURP-100-001	100 ml	± 0,05	0,2	820	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURP-025-001	0,84	0,08	39233010	08434868011366
BURP-050-001	1,2127	0,16	39233010	08434868011373
BURP-100-001	1,218	0,17	39233010	08434868011380

PRODUKTFOTO



astik's

MATERIAL

MATERIAL Polymethylmethacrylat (PMMA) Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C 85 (90) °C