

### Typ K, zur Lagerung von IBC

- Kombinieren Sie Ihr individuelles Regal aus Grund- und Anbaufeldern
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen

- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
- verzinkte Flüssigkeitseinleitbleche, 3-seitig umlaufend je Lagerebene, mit integrierter Durchschubsicherung
- Lagerebenen mit herausnehmbaren verzinkten Gitterrostböden ausgestattet, die unterste hat eine Auffangwanne.
- geeignet zum Einstellen von Euro- oder Chemiepaletten
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung

**i** Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Combi-Regal Typ 4 K6-I, Grundfeld mit lackierter Auffangwanne (Anfahrtschutzecken optional), Bestell-Nr. 200-023-J9




Combi-Regal Typ 3 K4-I, Grundfeld mit verzinkter Auffangwanne (Anfahrtschutzecken optional), Bestell-Nr. 199-647-J9



Combi-Regal Typ 3 K4-I, Grundfeld mit lackierter Auffangwanne (Anfahrtschutzecken optional), Bestell-Nr. 199-657-J9



Combi-Regal Typ 3 K2-I, Grundfeld mit lackierter Auffangwanne, Bestell-Nr. 201-876-J9



Auffangwanne Typ TC-2F, lackiert, als Lagerstation



| Typ                             | IBC-Stationen DENIOS classic-line F | IBC-Stationen DENIOS classic-line 2F |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Lagerkapazität IBC à 1000 Liter | 1                                   | 2                                    |
| Maße außen B x T x H [mm]       | 1350 x 1300 x 915                   | 2680 x 1300 x 480                    |
| Traglast gesamt [kg]            | 1800                                | 3600                                 |
| Auffangvolumen [l]              | 1000                                | 1000                                 |
| Bestellnummer pulverbeschichtet | 259-387-J9                          | 259-397-J9                           |
| Bestellnummer verzinkt          | 259-388-J9                          | 259-398-J9                           |

### ZUBEHÖR



Anfahrtschutzecke  
**49,90** Bestell-Nr. 203-606-J9

**i** Für die Lagerung von Säuren und Laugen empfiehlt sich ein Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff, siehe Tabelle „Zubehör“.

| Typ                                  | 3 K2-I                              | 3 K4-I             | 4 K6-I             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lagerkapazität IBC à 1000 Liter      | 2                                   | 4                  | 6                  |
| Fachmaße B x T [mm]                  | 1400 x 1100                         | 2700 x 1100        | 2700 x 1100        |
| Fachlast [kg]                        | 1400                                | 3000               | 3000               |
| Traglast Auffangwanne [kg]           | 2000                                | 4000               | 4000               |
| Auffangvolumen [l]                   | 1000                                | 1000               | 1000               |
| Grundfeld                            |                                     |                    |                    |
| Maße außen B x T x H [mm]            | 1600 x 1300 x 3300                  | 2900 x 1300 x 3300 | 2900 x 1300 x 4400 |
| Bestellnummer Auffangwanne: lackiert | 201-876-J9                          | 199-657-J9         | 200-023-J9         |
| Maße außen B x T x H [mm]            | 1600 x 1300 x 3300                  | 2900 x 1300 x 3300 | 2900 x 1300 x 4400 |
| Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt | 201-878-J9                          | 199-647-J9         | 200-025-J9         |
| Anbaufeld                            |                                     |                    |                    |
| Maße außen B x T x H [mm]            | 1500 x 1300 x 3300                  | 2800 x 1300 x 3300 | 2800 x 1300 x 4400 |
| Bestellnummer Auffangwanne: lackiert | 201-877-J9                          | 199-658-J9         | 200-024-J9         |
| Maße außen B x T x H [mm]            | 1500 x 1300 x 3300                  | 2800 x 1300 x 3300 | 2800 x 1300 x 4400 |
| Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt | 201-879-J9                          | 199-648-J9         | 200-026-J9         |
| ZUBEHÖR                              |                                     |                    |                    |
| Bestellnummer                        | Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff |                    |                    |
| Bestellnummer                        | 114-434-J9                          | 114-437-J9         | 114-437-J9         |