

## Blume Förderanlagen Tragrolle



Lauffläche aus Stahl, Traglast 60 kg,  
Länge x Durchmesser 500 x 50 mm,  
mit Federachse



Artikelnummer: 105494

## Blume Förderanlagen Tragrolle

### Einzelrolle

Tragrolle

- Lauffläche aus Stahl
- Traglast 60 kg
- Länge x Durchmesser 500 x 50 mm
- mit Federachse
- Einspannlänge 507 mm

### Technische Details



Fördertechnik	Förderbahnen	Länge	500 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Durchmesser	50 mm
Bahnkomponente	Rolle	Achstyp	Federachse
Rollentyp	Tragrolle	Einspannlänge	507 mm
Material	Stahl	Gewicht	1,2 kg
Traglast	60 kg		

### Dazu passt auch ...

505362



Gurtwanständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz

520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm