



Feinriefenmatte NR/SBR



| Härte (Shore A) ISO 868 | Dichte (g/cm ³) |
|----------------------------|-----------------------------|
| 65 ± 5 | 1,45 ± 0,05 |

| Reißfestigkeit (N/mm ²) ISO 37 | Reißdehnung/Bruchdehnung (%) ISO 37 | Abriebbeständigkeit (mm ³) ISO 4649 |
|---|--|--|
| 6 | 250 | 300 |

| Druckverformungsrest % ISO 815 | Einsatztemperaturen (°C) | Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 40 | -30 bis +70 | 20 |

| Test ISO 188 | Härte (Punkte) | Reißfestigkeit (%) | Reißdehnung (%) |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 168 Stunden bei 70 °C | +5 (Max) | +20/-10 | +25/-20 |

| Ozonbeständigkeit | Ölbeständigkeit |
|-------------------|-----------------|
| gut | gut |

| starke Basen und Säuren | verdünnte Basen und Säuren |
|-------------------------|----------------------------|
| nicht empfohlen | nicht empfohlen |

| Lösungsmittel | Benzin |
|-----------------|-----------------|
| nicht empfohlen | nicht empfohlen |



* Nach ZEK Norm 0.1.4-08 vom TÜV SÜD geprüft

Hinweis: Alle Informationen auf diesem Datenblatt entsprechen dem aktuellen Stand und werden von uns regelmäßig labortechnisch geprüft. Diese Werte sind als grobe Richtlinien zu betrachten. Für die Verwendung der Materialien außerhalb der angegebenen Materialkennwerte und Kenngrößen übernehmen wir keine Garantie. Es liegt in der Entscheidung des Kunden, wo und wie die Materialien eingesetzt werden. Beachten Sie, dass die spezifischen Einsatzbedingungen die Eigenschaften des Materials verändern können. Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gern zur individuellen Anwendung.