



Abbildung ähnlich

### MLFB-Bestelldaten

6SL3230-3YE16-0AB0

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

Bemessungsdaten	Allgemeine tech. Daten
-----------------	------------------------

<b>Eingang</b>			
Phasenzahl	3 AC		<b>Leistungsfaktor <math>\lambda</math></b>
Netzspannung	380 ... 480 V +10 % -20 %		Verschiebungswinkel $\cos \phi$
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz		Wirkungsgrad $\eta$
Bemessungsspannung	400V IEC	480V NEC	Schalldruckpegel LpA (1m)
Bemessungsstrom (LO)	5,50 A	4,60 A	Verlustleistung
Bemessungsstrom (HO)	3,82 A	3,00 A	Filterklasse (integriert)
			EMV Kategorie (mit Zubehör)

<b>Ausgang</b>			<b>Umgebungsbedingungen</b>
Phasenzahl	3 AC		<b>Standard für Lackierung</b>
Bemessungsspannung	400V IEC	480V NEC	Kühlung
Bemessungsleistung (LO)	2,20 kW	3,00 hp	Kühlluftbedarf
Bemessungsleistung (HO)	1,50 kW	2,00 hp	Aufstellhöhe
Bemessungsstrom (LO)	5,90 A	4,80 A	Umgebungstemperatur
Bemessungsstrom (HO)	4,10 A	3,40 A	Betrieb
Bemessungsstrom (IN)	6,10 A		Transport
Ausgangsstrom, max.	6,40 A		Lagerung
Pulsfrequenz	4 kHz		Relative Luftfeuchte
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung	0 ... 200 Hz		Betrieb, max.
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung	0 ... 550 Hz		

### Überlastfähigkeit

#### Low Overload (LO)

110 % Grundlaststrom IL für 60 s in einer Zykluszeit von 300 s

#### High Overload (HO)

150% × Grundlaststrom IH für 60 s innerhalb einer Zykluszeit von 600 s



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3230-3YE16-0AB0

### Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Baugröße	FSA
Nettogewicht	3 kg (7,50 lb)
Breite	73 mm (2,87 in)
Höhe	232 mm (9,13 in)
Tiefe	218 mm (8,58 in)

### Ein- / Ausgänge

#### Digitaleingänge-Standard

Anzahl	6
Schaltpegel: 0 → 1	11 V
Schaltpegel: 1 → 0	5 V
Einschaltstrom, max.	15 mA

#### Digitaleingänge-Fail Safe

Anzahl	1
--------	---

#### Digitalausgänge

Anzahl als Relais-Wechsler	2
Ausgang (ohmsche Last)	DC 30 V, 5,0 A
Anzahl als Transistor	0

#### Analog- / Digitaleingänge

Anzahl	2 (Differenz-Eingang)
Auflösung	10 bit

#### Schaltschwelle als Digitaleingang

0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V

#### Analogausgänge

Anzahl	1 (potenzialbezogener Ausgang)
--------	--------------------------------

#### PTC/ KTY-Schnittstelle

1 Motortemperatursensor-Eingang, anschließbare Sensoren PTC, KTY und Thermo-Click, Genauigkeit ±5 °C

### Regelungsverfahren

U/f linear / quadratisch / parametrierbar	Ja
U/f mit Flusstromregelung (FCC)	Ja
U/f ECO linear / quadratisch	Ja
Vector-Regelung, geberlos	Ja
Vector-Regelung, mit Geber	Nein
Drehmomentenregelung, geberlos	Ja
Drehmomentenregelung, mit Geber	Nein

### Kommunikation

Kommunikation	USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP
---------------	-------------------------------

### Anschlüsse

#### Signalkabel

Anschlussquerschnitt	0,15 ... 1,50 mm <sup>2</sup> (AWG 24 ... AWG 16)
----------------------	--

#### Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	1,50 ... 2,50 mm <sup>2</sup> (AWG 16 ... AWG 14)

#### Motorseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	1,50 ... 2,50 mm <sup>2</sup> (AWG 16 ... AWG 14)

#### Zwischenkreis (für Bremswiderstand)

PE-Anschluss	Am Gehäuse mit Schraube M4
--------------	----------------------------

#### Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	150 m (492,13 ft)
-----------	-------------------




Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3230-3YE16-0AB0

Umrichterverluste nach EN 50598-2*		Normen	
Wirkungsgradklasse	IE2	Normen-Konformität	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%)	-33,30 %		



Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm EN50598) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz(f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

\*berechnete Werte

### Bedieneinheit: Intelligent Operator Panel (IOP-2)

Bildschirm		Umgebungsbedingungen	
Ausführung des Displays	LCD Farbe	<b>Umgebungstemperatur während</b>	
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel	Betrieb	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 55 °C nur mit Türmontagesatz
<b>Mechanische Daten</b>		Lagerung	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Schutzart	IP55 / UL Type 12	Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Nettogewicht	0,13 kg (0,30 lb)	<b>Relative Luftfeuchte bei 25 °C während</b>	
Breite	70,0 mm (2,76 in)	Betrieb, max.	95 %
Höhe	106,85 mm (4,21 in)	<b>Approbationen</b>	
Tiefe	19,65 mm (0,77 in)	Eignungsnachweis	CE, cULus, EAC, KCC, RCM