

## iQ500, freistehender Induktionsherd, Edelstahl HL9S5A341



Der moderne Standherd mit Induktions-Kochfeld verkürzt die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ powerInduktion & powerBoost: die Hitze entsteht nur im Boden des Kochgeschirrs und das bis zu 50% schneller.
- ✓ Kombi-Zone: ermöglicht Kochen mit sehr großen Töpfen und Brättern.
- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
- ✓ ecoClean: verbringe weniger Zeit mit der Backofenreinigung.
- ✓ cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Freistehend  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 850-865 x 600 x 600 mm  
 Nettogewicht: ..... 59.1 kg  
 Bruttogewicht: ..... 63.4 kg  
 EAN-Nummer: ..... 4242003918210  
 Anzahl der Innenräume: ..... 1  
 Nutzinhalt (des Innenraums): ..... 66 l  
 Energieeffizienzklasse: ..... A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ..... 0.98 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus: ..... 0.79 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex: ..... 95.2 %  
 Anschlusswert: ..... 7900 W  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Ohne Stecker  
 (Anschluss durch Elektrofachkraft)



### Sonderzubehör

HZ10420	Topfsicherung
HZ317000	Pizzaform, emailliert
HZ327000	Backstein
HZ333001	Deckel für Profi-Pfanne
HZ431002	Backblech, emailliert
HZ438001 :	
HZ438201	2fach Teleskopauszug
HZ438301	3fach Teleskopauszug
HZ533000	Profi-Pfanne, emailliert
HZ625071	Grillblech, emailliert
HZ865000	Glasschale
HZ915003	Glasbräter 5,4 L

## iQ500, freistehender Induktionsherd, Edelstahl HL9S5A341

### Ausstattung

#### Kochfeld:

- Glaskeramik
- 4 Induktions-Kochzonen
- vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW
- hinten links: Normal-Kochzone 1.8 kW
- hinten rechts: Normal-Kochzone 1.4 kW
- vorne rechts: Normal-Kochzone 2.2 kW
- Kombi-Zone
- Digitales Funktionsdisplay
- touchControl-Bedienung
- 17 Leistungsstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- quickStart
- reStart
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter Kochfeld

#### Backofentyp und Heizart

- Elektro-Standherd 60cm mit 7Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einhängestell
- Teleskopauszug nachrüstbar

#### Design

- lightControl: beleuchteter Bedienknebel

#### Reinigung

- ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Rückwand
- humidClean
- humidClean
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Mechanische Backofensteuerung, LCD-Display weiß
- Elektronik-Uhr
- cookControl 10 Programme
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Schließen gedämpft
- Komfort-Geschirrzug mit Einlegematte

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.98 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.79 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen:66 l

#### Technische Info

- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 7.9 kW

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 850 x 600 x 600mm
- Höhenverstellbare Füße