

BS-ROLLEN

Rad

Traglast 50 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 25 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff

Artikelnummer: 714776



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Rad

Rad




- Traglast 50 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 80 x 25 mm
- Naben Länge x Ø 39 x 12 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz

Technische Details

Fördertechnik	Räder	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Transportgeräterolle	Fadenschutz	nein
Bauform	Rad	Länge Nabe	39 mm
Traglast	50 kg	Nabenbohrung	12 mm
Bereifung	Vollgummi	Breite Rad	25 mm
Durchmesser Rad	80 mm	Lauffläche Eigenschaft	spurlos
Material Felge	Kunststoff	Farbe Felge	schwarz
Radlager	Gleitlager	Gewicht	0,126 kg

für Bodentyp glatt/eben, rau/eben

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen