

## VOLLWASCHMITTEL, -PHOSPHATFREI-

umweltschonend |

entfernt selbst hartnäckige Flecken |



### Inhaltsstoffangabe (EG) Nr. 648/2004:

15 % und darüber, jedoch weniger als 30 % Zeolithe, 5 % und darüber, jedoch weniger als 15 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, unter 5 % anionische Tenside, nichtionische Tenside, Seife, Duftstoffe, Enzyme, optische Aufheller, BENZISOTHIAZOLINONE

### Verkaufseinheiten:

Art. Nr.	Inhalt
2133803	1 Sack à 12 kg*
2133804	1 Sack à 20 kg**

### Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
Eye Irrit.	2	H319-Verursacht schwere Augenreizung.



**Achtung**

H319-Verursacht schwere Augenreizung. P280-Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

### Einsatzbereich:

- zur Reinigung und Pflege aller wasch- und bleichbaren Textilien, außer Wolle und Seide
- im Temperaturbereich von 30 °C – 95 °C einsetzbar
- für alle Maschinensysteme und Wasserhärtebereiche geeignet

### Produkteigenschaften:

- exzellentes Einspülverhalten
- besonders wirtschaftlich im Einsatz
- hervorragende Waschkraft durch spezielle Tensidkombination
- bleicht intensiv auch bei niedrigen Temperaturen
- entfernt selbst hartnäckige Flecken wie Blut, Eiweiß, Kaffee, Tee, Rotwein etc.
- spezielle Aufheller sorgen für ein brillantes Weiß
- verleiht der Wäsche einen angenehmen Frischduft

### Anwendung/Dosierung:

- Dosierung in g und ml Waschmittel je kg Trockenwäsche
- Dosierung nach Wasserhärtebereich und Verschmutzungsgrad

### Allgemeine Waschempfehlung:

Wasserhärte-grad	leicht verschmutzt		normal verschmutzt		stark verschmutzt		sehr stark verschmutzt			
	nur Hauptwäsche						Vorwäsche		Hauptwäsche	
	g	ml	g	ml	g	ml	g	ml	g	ml
weich (I)	10	14	19	26	29	40	10	14	29	40
mittel (II)	14	20	23	32	36	49	14	20	36	49
hart (III) - sehr hart (IV)	19	26	28	38	45	61	19	26	45	61

### Ergiebigkeit:

Wasserhärtebereich I = 52 kg, II = 43 kg, III / IV = 35 kg.  
1 kg Waschmittel reicht für die angegebene Menge normal verschmutzter Trockenwäsche im Hauptwaschgang bei einer Beladung von 4,5 kg. Beachten Sie die Pflegehinweise in Ihren Textilien und die Anleitung der Waschmaschinenhersteller. Den Härtebereich bzw. die Wasserhärte in Grad deutscher Härte (°d) erfahren Sie beim zuständigen Wasserwerk.

Packungsinhalt reicht für 115\* bzw. 211\*\* Waschladungen bei normal verschmutzter Wäsche und Wasserhärtebereich II für eine 4,5 kg-Maschine.

### Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.

**Lagerung:** Produkt nur in Originalverpackung und geschlossen lagern. Von brennbaren Stoffen fernhalten. Vor Feuchtigkeit geschützt und geschlossen lagern. Vor Sonneneinstrahlung sowie Wärmeeinwirkung schützen. Kühl lagern.

**Entsorgung:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen.