

Artikelnummer: 73850

Kurzbeschreibung: Fasslifter RS 2, blau lackiert

Langbeschreibung: Fasslifter RS 2/M: Der Fasslifter "RS/M" garantiert einen sicheren und schnelleren Transport von gefüllten Fässern. Er ist für lange Standzeiten aus stabilem Stahlblech konstruiert und für den Stapelfahrer übersichtlich aufgebaut. Der Fasslifter ist mit einer verzinkten Greifvorrichtung und einem Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen ausgestattet. Der Greiferholm ist mit dem Grundrahmen verschraubt. Der Fasslifter verfügt über eine extrem hohe Klemmkraft und ist auch gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Der "RS" ist in drei verschiedenen Farben und zwei Traglasten erhältlich. Farbe: orange (RAL 2000), blau (RAL 5012) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Max. Gabelzinkenquerschnitt: 150 x 65 mm Typ "RS 2": für max. zwei 200-Liter-Fässer, Traglast: 1600 kg, Gabelabstand: 540 mm, Maße (B/T/H): 960 x 1180 x 930 mm, Gewicht: 139 kg



EAN/GTIN: 4052462001626