



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Produktkompatibilität	Modulares Gerät
Nennbetriebsstrom I _e	32 A bei 35 °C
Beschreibung Abzweiginheit Sockel	Industriell 16 A 2P+T 230 V
Beschreibung Abzweiginheit 2. Sockel	Industriell 16 A 3P+N+T 415 V
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
Geliefertes Zubehör	Abdeckplatte
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Netzsteckdosenverteilung Geringe Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung U _e	230-690 V abhängig vom Schutzgerät
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6,8 kV
Nennisolationsspannung U _i	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät 690 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzart	Ohne Schutz
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Entfernen des Abgangsadapters
Abzweiginheit Steckverbinder Typ	Mit Phasenauswahl
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Gehäusematerial	Kunststoff
Anzahl der 18-mm-Module	8
Breite	437,5 mm
Tiefe	108 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	3,1 kg

Montage

Erdungssystem	TT - Stromschienenverteiler TN-S - Stromschienenverteiler TN-C - Stromschienenverteiler TT - Abgangseinheit TN-S - Abgangseinheit
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	21,000 cm
VPE 1 Breite	19,600 cm
VPE 1 Länge	44,600 cm
VPE 1 Gewicht	1,894 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	29
VPE 2 Höhe	79,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	71,370 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------