

Artikelnummer: 138299

Kurzbeschreibung: Schrankwagen GMÖHLING G-Cup light, offene Front, bis 300 kg, 3 Etagen, Volumen ca. 740 l

Langbeschreibung: Schrankwagen GMÖHLING G-Cup light, offene Front, bis 300 kg, mit 3 oder 4 Etagen, diverse Ausführungen: Der Schrankwagen G-Cup light von GMÖHLING wurde aus stabilem, verzinktem Stahl sowie eloxiertem Aluminium gefertigt und ermöglicht dank offener, übersichtlicher Front einen schnellen Zugriff auf den Inhalt. Ausgelegt für eine maximale Traglast von 300 kg, ist er entweder mit 3 oder 4 Etagen verfügbar. Darüber hinaus stehen verschiedene Ausführungen für eine jeweils unterschiedliche Ladekapazität zur Auswahl. Gerade in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Hotels und im Pharmabereich leistet der mit 3 Jahren Garantie versehene G-Cup light hilfreiche Dienste. Seine fest eingebauten, jeweils 370 mm hohen Fachböden sind vollflächig mit bis zu 100 kg belastbar und bieten viel Stauraum für benötigte Güter und Materialien. Für den mobilen Einsatz ist er mit 4 hochwertigen Lenkrollen mit einem Durchmesser von jeweils 160 mm und Vollgummibereifung ausgestattet. 2 der Rollen sind zudem feststellbar. Der Fahrwerksträger besteht aus robustem Stahl. Dank des glatten Innenraums ohne Hinterschneidungen und der eloxierten Aluminium-Oberfläche lässt sich der Schrankwagen einfach reinigen. Ein vollständig umlaufender PVC-Stoßpuffer befindet sich am unteren Boden, sodass die Wände ebenso wie der Wagen selbst bestens vor leichteren Stoßschäden geschützt sind. Ergonomische Zieh- und Schiebegriffe befinden sich an den Stirnseiten, die für ein komfortables Handling des Schrankwagens G-Cup light von GMÖHLING sorgen. Weitere Details: Universeller Schrankwagen mit offener Front für schnellen Zugriff auf den Inhalt. Ideal für den Einsatz im Krankenhaus, Pflegeheim oder der Pharmaindustrie. Fest eingebaute, vollflächig belastbare Fachböden bilden gleich hohe Etagen. Glatter Innenraum für einfache Reinigung. Stabiler ergonomischer Zieh- und Schiebegriff an beiden Stirnseiten. Fahrwerksträger aus verzinktem Stahl. Mit 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar) mit einem Durchmesser von jeweils 160 mm und Radgehäusen aus verzinktem Stahl, Vollgummibereifung. Umlaufender, blauer PVC-Stoßpuffer am unteren Wagenrand. Wahlweise mit 3 oder 4 Etagen. In verschiedenen Ausführungen für ein jeweils unterschiedliches Volumen. Fachbodenhöhe: jeweils 370 mm. Maximale Traglast Fachböden: jeweils 100 kg. Maximale Gesamttraglast: jeweils 300 kg. Material: jeweils verzinkter Stahl und eloxiertes Aluminium. Farbe: jeweils alufarben. 3 Jahre Garantie.



EAN/GTIN: 4260257923507