

Artikelnummer: 193726

Kurzbeschreibung: Hangmappenkast World Class Vertical Fire File FS2254K/E/F, brandveilig, met elektronisch toetsenslot



Langbeschrijving: Hangmappenkast World Class Vertical Fire File FS2254K/E/F, brandveilig: Zeer bestendige archiefkasten die een unieke bescherming bieden voor documenten en gegevens in een stijlvolle, moderne vormgeving! De ultramoderne, ultralichte en effectieve isolatiematerialen die ontwikkeld zijn voor de lucht- en ruimtevaartindustrie in combinatie met een robuuste gegalvaniseerde stalen corpus zorgen ervoor dat uw documenten en gegevensdragers zoals USB's, CD's, enz. tot 90 minuten lang beschermd zijn tegen brand en de schadelijke effecten van hitte. **Let op:** een veilige bescherming is alleen gegarandeerd als u de extra inzetmodule voor de gegevensbescherming uit ons assortiment (gelieve apart te bestellen) in de hangmappenkast gebruikt! Omdat de hangmappenkasten relatief licht zijn, kunnen ze ook eenvoudig in de bovenverdiepingen worden geïnstalleerd. De archiefkasten kunnen dan ook op de meeste standaardvloeren worden geïnstalleerd zonder versterkingsmaatregelen. Waterdichte afdichtingen voorkomen waterschade aan de inhoud, die bijvoorbeeld door sprinklerinstallaties en bluswater kan ontstaan. Zelfs een val van meer dan negen meter hoogte kan de FS2254 niet schaden. De sloten van de speciale archiefkasten bestaan in drie verschillende varianten: de K-versie is uitgerust met een hoogwaardig sleutelslot met twee sleutels, de E-versie biedt een zeer veilig en gebruiksvriendelijk elektronisch sleutelslot met LED-display. Het 4-ogen-principe (waarbij 2 verschillende codes na elkaar moeten ingegeven worden, zodat u steeds met 2 personen de kluis moet openen) en de verborgen of gecodeerde code-invoer zorgen voor extra beveiliging tegen inbraak. Met het hoogwaardige vingerafdrukslot van de F-versie hebben alleen zeer specifieke personen toegang tot de inhoud, hier kunnen maximaal 128 gebruikersvingers worden geprogrammeerd. Met hun chique, witte structuurlak, passen de onversierde hangmappenkasten onopvallend in elk kantoor. Vier ruime laden bieden veel ruimte voor het archiveren van uw documenten. Verstelbare geleiderails maken het mogelijk om hangmappen van A4- en A5-formaat op te bergen. De bij de levering inbegrepen kunststof verdelers zorgen voor een optimaal gebruik van de capaciteit. **Specificaties:**

- Biedt papieren documenten brandbeveiliging voor maximaal 90 minuten, getest en gecertificeerd volgens NT Fire 017-60P en aanvullende fabriekstest volgens NT Fire 017-90P specificaties.
- Biedt brandbeveiliging voor gegevensdragers gedurende maximaal 90 minuten (geldt alleen bij aankoop van optionele FSDPI08-gegevensdragers) (gelieve apart te bestellen).
- Waterbestendige afdichtingen voorkomen waterschade aan de inhoud door sprinklerinstallaties en bluswater (niet waterdicht bij onderdompeling!)
- De kluizen worden vanaf een hoogte van 9,15 m getest op vallen
- Slot FS2254K: met zeer veilig sleutelslot, incl. 2 sleutels
- FS2254E slot: met gebruiksvriendelijk, elektronisch slot met LED-display, 4-ogen-principe en verborgen of gecodeerde code-invoer
- Vergrendeling FS2254F: met hoogwaardige vingerafdruckvergrendeling, tot 128 programmeerbare vingers van de gebruiker
- Met verstelbare geleiderails voor hangmappen van A4 en A5-formaat, inclusief plastic verdeler voor een optimale benutting van de capaciteit
- Gecoat met hoogwaardige, krasvaste kleur in signaalwit (RAL9003)
- Capaciteit: 49 l
- Laden: 4
- Gewicht: 266 kg
- Inwendige afmetingen van de laden: B 385 x D 505 x H 255 mm
- Buitenafmetingen: B 525 x D 675 x H 1405 mm

De levering is franco levering op de begane grond achter de 1e afsluitbare deur (zonder opstapjes). Op verzoek en tegen meerprijs leveren wij uw zware lading op locatie.

