

# KERN EOE 150K50L



Moderne Paketwaage mit großer Plattform für einfaches und schnelles Wiegen in Büro, Produktion, Versand etc.



Terminal Kabel-Länge 2 m

## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display - Hinterleuchtung	ja

## Funktionen

Hold-Funktion	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Auto-Off (Batterie)	3 min
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Keine
Anzahl Tasten für Bedienung	4

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	9 V, 100 mA
Batterie	4×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	100 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	660×600×90 mm
Nettogewicht ca.	14 kg
Bruttogewicht ca.	16 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

## Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-129
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	150 kg
Ablesbarkeit (g)	50 g
Auflösung	3.000
Tarierbereich	150 kg
Reproduzierbarkeit	0,05 kg
Linearität	± 0,1 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,15 kg
Empfohlenes Justiergewicht	100 kg (M2)
Mögliche Justierpunkte	100 kg
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Material Wägeplatte	Stahl, lackiert
Wägefläche (rechteckig)	550×550 mm
weighingAreaMkt	550×550 mm
Abmessungen Wägeplattform	550×550×58 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH)	235×114×51 mm
Wandhalterung	✓

# KERN EOE 150K50L



Moderne Paketwaage mit großer Plattform für einfaches und schnelles Wiegen in Büro, Produktion, Versand etc.

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

