

Technisches Datenblatt

Sensor magnetcodiert

Art.-Nr.: 63001052

MC336-S1C10-A

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Hinweise



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Serie	MC336
-------	-------

Funktionen

Funktionen	<p>Sicherheitssystem in Verbindung mit einer Auswerteeinheit wie dem Sicherheits-Schaltgerät MSI-MC310 oder dem Safety Controller MSI 400.</p> <p>Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1</p>
------------	---

Kenngrößen

Gebrauchsdauer T_M	20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie	bis 4, je nach Auswertung, 1 Sensor angeschlossen, EN ISO 13849-1

B10 _d	20.000.000 Anzahl Zyklen
------------------	--------------------------

Elektrische Daten

Schutzbeschaltung	<p>Kurzschlusschutz</p> <p>Strombegrenzung, durch z. B. MSI-MC310, MSI 400</p>
Kontaktbestückung	1NC + 1NO
Kontaktart	Reed-Kontakte (magnetisch sensitiv)
Anforderung an die Spannungsversorgung bei Verwendung gemäß cULus (UL 508)	Class 2 Circuits

Ausgänge

Schaltspannung, max.	27 V AC/DC
Schaltstrom, max.	500 mA

Zeitverhalten

Ansprechzeit	3 ms
--------------	------

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
Anschluss 1	
Funktion	Kontaktanschluss
Art des Anschlusses	Leitung mit Aderendhülsen
Leitungslänge	10.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Leitungsfarbe	grau
Aderzahl	4 -adrig

Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	26,2 mm x 13 mm x 36 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse Kunststoff	glasfaser verstärkt (PPS), selbstverlöschend
Nettogewicht	529 g
Farbe Gehäuse	rot
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung
Einbaurlage	beliebig bei übereinstimmenden Gehäusemarkierungen
Schaltertyp	Bauart 4 Verriegelungseinrichtung, berührungslos betätigt, EN ISO 14119
Anfahrbetätigungsrichtungen	3-dimensional
Mechanische Lebensdauer	10.000.000 Betätigungsstöße
Betätiger, extern	magnetcodiert
Ausschaltpunkt (OFF), min.	8 mm
Gesicherter Ausschaltabstand (Sar), min.	11 mm
Gesicherter Einschaltabstand (Sao), max.	3 mm
Schalt-Toleranz (ohne ferromagnetische Materialien in unmittelbarer Umgebung)	-1 ... 1 mm
Abstand zu weiteren Magnet-Sensoren, min.	50 mm
Anfahrgeschwindigkeit, min.	0,05 m/s

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 70 °C
Verschmutzungsgrad, extern	3, EN 60947-1

Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
Zulassungen	c UL US
	TÜV Süd (mit geeignetem Sicherheits-Schaltgerät)
Prüfverfahren EMV nach Norm	EN 60947-5-3
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
Prüfverfahren Schwingen nach Norm	EN 60947-5-3
Prüfverfahren Schock nach Norm	EN 60947-5-3


Klassifikation

Zolltarifnummer	90328900
eCl@ss 5.1.4	27272402
eCl@ss 8.0	27272402
eCl@ss 9.0	27272402
eCl@ss 10.0	27272402
eCl@ss 11.0	27272402
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

Maße Sensor und Betätiger




Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	Kontaktanschluss
Art des Anschlusses	Leitung mit Aderendhülsen
Leitungslänge	10.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Leitungsfarbe	grau
Aderzahl	4 -adrig
Aderquerschnitt	0,35 mm ²
Belegung	Kontaktdarstellung ohne Aktivierung durch Betätiger

Aderfarbe	Aderbelegung
braun	NO
weiß	NO
blau	NC
schwarz	NC

Schaltbilder



Hinweise



Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!



- Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.

ACHTUNG!



- Der Sensor hat keine interne Fehlererkennung und kann im Fehlerfall keinen sicheren Zustand einnehmen.
- Für den Einsatz des Sensors nach DIN EN 60947-5-3 muss eine geeignete Auswerteeinheit angeschlossen werden.
- In Kombination mit einer geeigneten Auswerteeinheit kann der Sensor steuerungstechnisch in Sicherheitssysteme bis Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 nach IEC 62061 eingebunden werden.