

KERN FCF 3K-4

Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie, Gastronomie und Küche



Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ) 270×345×106 mm

Libelle ✓

Display

Displayart LCD

Display Ziffernhöhe - Groß 25 mm

Sprachen des Benutzerinterfaces Symbolsprache

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen 200 mg

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen 2 g

Zählauflösung (unter Laborbedingungen) 15.000

Referenzstückzahl 5, 10, 20, 25, 50

Funktionen

Prozentwägung ✓

Tierwägung / Zappelfilter ✓

Zählfunktion ✓

Auto-Off (Batterie) 3 min

Tarierfunktion manual (multi)

Unterflurwägung Keine

Rezeptur-/Summierstufe Rez A (Netto-Total)

Anzahl Tasten für Bedienung 5

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil Netzteil

Netzteil-Art Steckernetzteil

Eingangsspannung Netzteil / max. Strom 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Eingangsspannung Gerät / max. Strom 9 V, 300 mA

Akku optional Akku optional - intern

Akku FCB-A01

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus 120 h

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an 80 h

Akku-Ladezeit 16 h

Batterie 9 V Block

Batterie Betriebsdauer 20 h

Kategorie

Marke KERN

Produktkategorie Industriewaagen

Produktgruppe Tischwaagen

Messsystem

Wägesystem Dehnungsmessstreifen

Wägebereich [Max] 3000 g

Ablesbarkeit (g) 0,1 g

Auflösung 30.000

Tarierbereich 3000 g

Reproduzierbarkeit 0,1 g

Linearität ± 0,3 g

außermittige Belastung bei 1/3 Max 0,3 g

Empfohlenes Justiergewicht 2 kg (M1); 1 kg (M1)

Mögliche Justierpunkte 1 kg; 2 kg; 3 kg

Einschwingzeit 3 s

Anwärmzeit 120 min

Justiermöglichkeiten Justierung mit externem Gewicht

Anzahl Wägebereiche 1

Eichtechnische Daten

CE Zeichen ✓

Bauform

Material Wägeplatte Edelstahl

Wägefläche (rechteckig) 253×228 mm

weighingAreaMkt 253×228 mm

Material Gehäuse Kunststoff

Abmessungen Gehäuse (BxTxH) 270×345×106 mm

KERN FCF 3K-4



Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie, Gastronomie und Küche

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	335×400×185 mm
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,4 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierung Artikelnummer	963-127
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

