



21423 Winsen (Luhe) - Germany Telefon: +49 (0)4171 / 8480 - 0 Telefax: +49 (0)4171 / 8480 - 190

☑ kein Medizin-Produkt

F


Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01090**

		0_00				
Artikel-Bez	eichnung	MED CON PE-Handschu		ıt, unsteril, g	ehämmert	
PRODUKTBESCH	IREIBUNG					I
Material	☐ Latex	☐ Nitril	☐ Vinyl	☑ Polyethylen (PE)	☐ Baumwolle	
Farbe	☐ weiß	□ blau	☐ mint	schwarz	☑ transparent	1
Eigenschaft	☐ gepudert	☑ puderfrei	☑ nicht steril	☑ Passform beidhändig	☐ innen chloriert	=
Oberfläche	□ angeraut	angeraute Fingerspitzen	polymer- beschichtet	☑ gehämmert		
GRÖßEN						
	S	L				
Breite	230 mm ± 10	235 mm ± 10				
Länge	280 mm ± 10	300 mm ± 10				
REGULATORISC	HE ANFORDERUN	IGEN				
PSA-Richtlinie 89/686/EEC	☑ Kategorie I	☐ Kategorie II	☐ Kategorie III	☐ kein PSA- Artikel		
MP-Richtlinie 93/42/EEC	☐ Klasse 1	☐ Klasse 2a	☐ Klasse 2b	☐ Klasse 3	□ steril	☐ mit Mess- funktion
	die Anforderungen a immt sind: Verordn	an Schutzhandschuhe ung (EG) 1935/2004	e, die für den Kontal	kt mit	□ ja	☑ nein
NORMUNG						
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz
Level						
EN 374-1:2003 Chem. Risiken	Chemikalie		Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	
			1	1	1	1

EN 374-2	Leistungsstufe	AQL	Prüfniveau			
Penetration	Level 2	< 1,5	G1			Level 2, AQL<1.5
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	nicht anwendbar				150 27 4 15 284 6. VSR(16	
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010					
medizinische Ein-	nicht anwendbar				EN 455	
weghandschuhe						

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin	Cyclophospha-	Darcarbazine	Etopside	Melphalan	Methotrexate	Ifosamide
	1,0 mg/ml	mide 20 mg/ml		20 mg/ml		25 mg/ml	
Level							





21423 Winsen (Luhe) - Germany Telefon: +49 (0)4171 / 8480 - 0 Telefax: +49 (0)4171 / 8480 - 190

Technisches Datenblatt

4MPri

Artikel-Nr. 01090

Artikel-Bezeichnung **MED COMFORT**

PE-Handschuh transparent, unsteril, gehämmert

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG						
Allgemeines	Allgemeines					
Material		Karton				
Stück pro Unterperp	ackung	100				
EAN Unterverpackun	ıg Größe S	4044941003849				
EAN Unterverpackun	4044941003856					
PZN Unterverpackun						
Maße & Größe						
Länge	180 mm					
Breite	150 mm					
Höhe	10 mm					
Gewichte						
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht				
S	105 g	135 g				
L	L 115 g					

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG					
Allgemeines					
Material		Karton			
Unterverp. pro Umve	erperpackung	100			
EAN Umverpackung	Größe S	4044941003894			
EAN Umverpackung	4044941003900				
Maße & Größe					
Länge	380 mm				
Breite	320 mm				
Höhe	290 mm				
Gewichte					
Größe	Bruttogewicht				
S	S 13.500 g				
L	15.000 g				

LOGISTISCHE DATEN PALETTE						
Allgemeines	Allgemeines					
Palettenart	Europalette					
Maße & Größe						
Kartons pro Lage	6					
Lagen pro Palette	5					
Palettenhöhe	160 cm					
Gewichte						
Größe	Bruttogewicht					
S	S 420 kg					
L	475 kg					

Rev.-Nr.: 31. 07.2017 Datum Ersteller: Gina Gerecke



MED-COMFORT

PE-Einmalhandschuhe gehämmert

Disposable PE gloves embossed

100 x 100 stück/PIECES GRÖSSE/SIZE: Herren/men









Art.-No.

01090-L