

# Datenblatt Artikel 560200

## Ablasshahn ECO DIN 45-Verschraubung

für Kanister, natur

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung
- unbelüftet
- besonders geeignet für Kanister mit zusätzlicher Belüftungsöffnung
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
- DIN 45 passend für Industrie-Kanister (Art.-Nr. 426201 und 426301)



<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>Lagen</b>	4
<b>EAN</b>	4007228560206
<b>VE</b>	5
<b>Mindest.Best.</b>	5
<b>Höhe Pal</b>	2,33
<b>Länge Pal</b>	1,2
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	4800
<b>Breite Pal</b>	0,8
<b>brutto Kg</b>	0,06
<b>Gewicht VE</b>	0,600
<b>Höhe Karton</b>	545
<b>Länge Karton</b>	530
<b>Tiefe</b>	100
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	308
<b>Farbe</b>	natur
<b>Stück / Lage</b>	1200
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	0,3
<b>Kartons pro Lage</b>	4
<b>Summe Kartons</b>	16
<b>Breite</b>	0
<b>Breite Karton</b>	395
<b>Btl in Karton</b>	60
<b>Höhe</b>	0
<b>netto Kg</b>	0,06
<b>Volumen m3</b>	0,10374
<b>Zolltarif</b>	39174000