

## META

### rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 756 x 336 mm, charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 80 kg, 5 niveau(x) avec tablette en acier / 4 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 527717



Das Lagersystem



## META Rayonnages sans boulons pour classeurs

### Rayonnage suivant

META rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 756 x 336 mm
- charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 80 kg
- largeur x profondeur compartiment 750 x 300 mm
- 5 niveau(x) avec tablette en acier / 4 hauteurs de classeur
- niveaux avec rebord antichute arrière contre la chute de classeurs
- Réglable au pas de 25 mm

- les canaux longitudinaux en forme de M à 5 pliages garantissent un degré élevé de stabilité et de protection contre les blessures
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	stabilité / renfort / entretoise	croisillons
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	utilisation	unilatéral
rayonnage modulaire	système emboîtable	matériau	acier
champ de rayonnage	rayonnage suivant	équipement rayonnage	tablettes
convient pour (secteurs)	salles d'archives	largeur de compartiment	750 mm
hauteur	1850 mm	profondeur de compartiment	300 mm
largeur	756 mm	hauteurs de classeurs	4 pièce
profondeur	336 mm	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	5 pièce	surface de montant	galvanisé
charge maxi par tablette	80 kg	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par élément	1000 kg	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
type de soubassement	tablette en acier	livraison	démonté
équipement des tablettes / nivea	reb. antichute	certification	GS // label de qualité RAL
stabilité des tablettes / niveau	canaux longitudinaux en forme de M // pliage de sécurité	garantie	5 années
tablettes / niveaux à hauteur ré	oui	Poids	15,7946 kg
tablette réglable au pas	25 mm		

## Accessoires

101520		séparateur à compartiments, pour rayonnage pour classeurs, autonome, réglage en continu, convient pour 25 mm hauteur de pli de tablette, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
150072		kit de chevillage à pied pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
150122		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en gris clair

527719		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1006 x 336 mm, charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 80 kg, 5 niveau(x) avec tablette en acier / 4 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
527721		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1256 x 336 mm, charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 80 kg, 5 niveau(x) avec tablette en acier / 4 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
593489		tablette pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 750 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, équipé de canal longitudinal et pli de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
609137		chevillage mural pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

### Cela s'adapte aussi ...

146193		mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc
528204		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort
529925		escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg