

## Produktinformation

# 97 62 145 A

## Crimpzange für Aderendhülsen


- Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



### Allgemein

Artikel-Nr.	97 62 145 A
EAN	4003773060154
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	170 g
Abmessungen	145 x 55 x 19 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute



Anwendung	Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	0,25 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Nester	4
AWG	24 — 14

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*