

Laskantenfreesmachine

B60



Technische data

	Metrisch	Imperial
Toerental	2.850 rpm	
Maximale freesbreedte	22 mm (45°)	7/8" (45°)
Freeshoek	0 - 60°	
Pijp diameter	> Ø 150 mm	> Ø 5 15/16"
Lengte	415 mm	16 5/16"
Breedte	375 mm	14 3/4"
Hoogte	268 mm	10 9/16"
Gewicht	22,3 kg	49,2 lbs
Motor vermogen	1.100 W	10 A
Krachtvoorziening	110 - 120 V AC / 60 Hz	220 - 240 V AC / 50-60 Hz

Kenmerken:




Breedte:
22 mm / 7/8"
(45°) max.

Voordelen:

- Krachtige motor met hoog rendement
- Duidelijke markering voor de juiste hoekinstelling, tot 60 graden
- Geschikt voor pijpmateriaal > Ø 150 mm (5 15/16")
- Brede en zachte handgrepen



Freeskop
Code: B60.0027



Snijplaatjes, 10 stuks
Code: LKS.15