



USB auf Seriell-Konverter

Zum Anschluss eines seriellen Geräts an einen USB-Port, Prolific PL-2303-Chipsatz, 0,45 m, Polybag-Verpackung

Part No.: [205153](#)

EAN-13: 0766623205153 | UPC: 766623205153

Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen

Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. Der Manhattan USB auf Seriell Konverter erweitert einen USB-Port um einen seriellen RS232-Anschluss für Maschinen, Etikettendrucker, Teleskope, Modems, Barcodescanner und mehr.

Qualitätsfertigung und einfache Installation

Vergoldete Kontakte und robuste Bauart sorgen für zuverlässige Verbindung zwischen PC und seriellen Peripheriegeräten. Windows-, Linux- und Mac-Kompatibilität mit Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit machen die Installation schnell und einfach.

Merkmale:

- Erweitert einen USB-Port um einen seriellen/RS232-/COM/DB9-Port
- Der hochkompatible Prolific PL-2303-Chipsatz ist die ideale Lösung für viele Betriebssysteme und Plattformen
- Zum einfachen Anschluss von seriellen Modems, Digitalkameras, Etikettendruckern, Barcodescannern, Teleskopen, Maschinen u.v.m.
- Installation als Standard-COM-/RS232-Port zum Anschluss von älteren und neuen Seriellgeräten
- Die Konfiguration der Chipsätze PL-2303HxD und FTDI FT232RL finden Sie auch auf [ManhattanProducts.com](#)

- Windows-kompatibel — Plug&Play; Hot-Swap-fähig
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- FCC
- USB 1.0
- USB 1.1
- RoHS
- WEEE

Anschlüsse

- 1 x USB Typ A-Stecker
- 1 x serieller/COM-/RS232-/DB9-Stecker, 9-pol.

Allgemein:

- Übertragungsrate: bis zu 115 Kbit/s
- Stromversorgung über USB
- Prolific PL-2303-Chipsatz

Physische Daten

- AWG 24
- Kabellänge: 45 cm
- Nettogewicht: 30 g
- Bruttogewicht: 41 g

Systemvoraussetzungen:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11 oder Linux oder Mac OS 9.x/10.x oder höher

Lieferumfang:

- USB auf Seriell-Konverter
- Kurzanleitung



