

bac gerbable emboîtable

hauteur x longueur x largeur 135 x 590 x 380 mm, capacité 18 l, en polypropylène en gris, parois plein, tablette plein



Numéro d'article: 521515

Bac gerbable emboîtable

pour une utilisation à pleine capacité de la surface de stockage

bac gerbable emboîtable

- hauteur x longueur x largeur 135 x 590 x 380 mm
- capacité 18 l
- capacité de gerbage 100 kg
- en polypropylène en gris
- parois plein, tablette plein
- manutention facile avec poignées
- emboîtable par rotation à 180°
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistant à la température de -20 °C à +90 °C
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|
| type de récipient | bac gerbable | structure de cloison | plein |
| norme européenne | non | soubassement | plein |
| capacité | 18 l | couvercle | en accessoires (non compris) |
| hauteur | 135 mm | convient pour aliments | oui |
| longueur | 590 mm | convient pour les convoyeurs à r | oui |

| | | | |
|---------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| largeur | 380 mm | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| capacité de gerbage | 100 kg | résistance à la température | -20 °C à +90 °C |
| matériau | polypropylène | dispositif de support | poignées |
| recyclable | oui | couleur | gris |
| gerbable | oui | garantie | 5 années |
| emboîtable | oui | Poids | 2,2 kg |
| pliable | non | | |

Accessoires

187171



couvercle indépendant, en Polystyrène, pour bac gerbable emboîtable, pour récipients longueur x largeur 590 x 380 mm, longueur x largeur 590 x 380 mm, en gris

Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion