


## TECHNISCHES DATENBLATT


### SECUMAX 150 NR. 150001

#### Sicherheitstechnik



#### Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit

Die Klinge des SECUMAX 150 liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



#### EINWEG-SICHERHEITSMESSER MIT VERDECKT LIEGENDER KLINGE. ZUM SCHNEIDEN, SCHABEN UND RITZEN

Bestellnummer 150001.08

#### Dreimal die Höchstnote.

Das SECUMAX 150 meistert gleich mehrere Herausforderungen. Höchste Sicherheit: Die verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch Ihrer Ware zu nah. Höchste Vielseitigkeit: Mit ihm können Sie schneiden, schaben und ritzen – ohne ein zweites Messer zu benötigen. Höchster Komfort: Das SECUMAX 150 ist ergonomisch geformt und mit nur 24 g sehr leicht. Kurzum: das Schneidwerkzeug, auf das Sie gewartet haben.

#### 3in1-Klingenkopf

Wenn jeder Handgriff sitzen soll, braucht es vielseitige Helfer – wie das SECUMAX 150. Mit ihm können Sie nicht nur schneiden. Sondern auch Klebebänder aufritzen und Rückstände von glatten Oberflächen abschaben.

#### Verdeckt liegende Klinge

Das Sicherheitsmesser kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können.

#### Gute Führung

Ein weiterer Grund, warum das SECUMAX 150 z. B. mit Kartons so leicht fertig wird? Das sind die Führungsflächen ganz vorne am Griff. Sie helfen Ihnen dabei, schräg zu schneiden. Und so noch leichter durchzukommen.




#### Kein Klingenswechsel

Das SECUMAX 150 ist ein Einwegmesser. So kann die Klinge bei der Arbeit nicht verloren gehen – oder Sie beim Wechseln verletzen. Entsorgen können Sie das SECUMAX 150 ganz einfach über Ihren Restmüll.

#### Ergonomisch geformt

Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 150 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der angenehme „Tragekomfort“ durch die leichte Wölbung der Außenseiten und die griffige Oberflächenstruktur.

## ANWENDUNG



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Technische Merkmale



Höchste Sicherheit



Kein Klingenwechsel



Hoher Abriebsschutz



Besonders ergonomisch



2-fach nutzbare Klinge



Schnitttiefe



Schabbereich



Klebebandritzer



Für Rechts- und Linkshänder



Öse zum Befestigen



Werbedruckgeeignet

### Hauptschneidmaterial



Karton: bis 2-lagig



Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie



Klebeband



Kunststoffumreifungen



Sackware



Folien- und Papierbahnen



Textil



Garn, Schnur



Filz



Aufkleber, Etikett

### Montierte Klinge

Klingenstärke 0,30 mm

## KLINGENWECHSEL

Hinweis: Diese Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.  
Klingenstärke 0,30 mm

## SERVICELEISTUNGEN



Sicherheitsposter



Schulungsvideo



Technisches Datenblatt



Beratung

## PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

<b>Bestellnummer</b>	NR. 150001.08	<b>Verpackungseinheit (VE)</b>	lose
<b>Maße Messer (L x B x H)</b>	148 x 11 x 37,2 mm	<b>Gewicht (VE)</b>	24,4 g
<b>Gewicht Messer</b>	24,4 g	<b>EAN Code (VE)</b>	4002632920813
<b>Basismaterial</b>	Abriebbarer Kunststoff	<b>Menge per Umkarton</b>	10 Messer
<b>Schnitttiefe</b>	6,2 mm	<b>Maße Umkarton</b>	154 x 113 x 40 mm
		<b>Gewicht Umkarton</b>	293 g
		<b>EAN Code Umkarton</b>	4002632972133
		<b>Zolltarifnummer</b>	82149000

## SICHERHEITZERTIFIKAT

<b>Ausstellungsdatum</b>	12. Februar 2013
<b>Zertifikat</b>	GS-Zertifikat NR. S 60082479

### Zertifikate und Auszeichnungen



## UMWELT

Das SECUMAX 150 entspricht der aktuellen REACH-Verordnung.

## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

**1. Allgemeine Anwendungshinweise:** Bitte nutzen Sie das Produkt nur für die beschriebenen Arbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs.

**2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren:** Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten.

Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Zur Verringerung der Verletzungsgefahr halten Sie Ihre den Schneiduntergrund fixierende und stabilisierende

Hand so, dass beim Abrutschen des Messers weder diese Hand noch andere Körperteile gefährdet sind. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. **ACHTUNG**, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch! Sobald die Klinge nicht mehr scharf ist, entsorgen Sie das Einwegmesser über Ihren Restmüll.

**3. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs:** Bewahren Sie das Produkt stets an einem sicheren Ort auf.

**4. Pflegehinweise:** Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

**ACHTUNG:** Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

## ZUBEHÖR

---

### GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

---

## HERSTELLER

---

MARTOR KG | Heider Hof 60 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 25805-0 | F +49 212 25805-55 | [info@martor.de](mailto:info@martor.de) | [www.martor.com](http://www.martor.com)