




LUKAS Fräser HFC Walzenrundform

universal 12x25 mm Schaft 6 mm | Verz. ZX


| langer Schaft

DER ALLROUNDER MIT EXTRA LANGEM SCHAFT FÜR SCHWER ERREICHBARE STELLEN



ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

- Stahl
- Guss
- Edelstahl
- Kunststoff und Holz



- Fräsen: gut geeignet
- Gussputzen: geeignet
- Kehlnahtschleifen: gut geeignet
- Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet

Arbeitsgeschwindigkeit



Lebensdauer



Oberflächengüte



Handhabung/ Ergonomie



WEITERE ANWENDUNGEN

- Anfasen: gut geeignet
- Entgraten: gut geeignet

VORTEILE

- Der Allrounder: Viel Abtrag in kürzester Zeit. Mit diesem universell einsetzbaren Werkzeug kommen Sie schnell und effizient auf den verschiedensten Materialien zu einem guten Oberflächenergebnis.
- Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

BESCHREIBUNG

Mit diesem universal einsetzbaren Frässtift aus Hartmetall kommen Sie schnell und effizient auf den verschiedensten Materialien zu einem guten Oberflächenergebnis. Das Besondere: Dank extra langem Schaft (Schaftlänge 150 mm) lassen sich auch schwer erreichbare Stellen gut bearbeiten. Die Universalverzahnung sorgt dabei für viel Abtrag in kürzester Zeit. Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

IHR MEHRWERT

- Effizientes Arbeiten mit Universalverzahnung: Schnell viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen
- Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
- Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft

Artikelnummer	Bezeichnung	Formenübersicht	Zahnung	d_1 mm	l_2 mm	d_2 mm	l_1 mm	n_{\max} (1/min)	VPE Stück
A10020820622150	HFC 0820.06 BASE-X		ZX Universal	8	20	6	170	5.500	1
A10021020622150	HFC 1020.06 BASE-X		ZX Universal	10	20	6	170	4.700	1
A10021225622150	HFC 1225.06 BASE-X		ZX Universal	12	25	6	175	3.600	1
Artikelnummer	Bezeichnung	Formenübersicht	Zahnung	d_1 mm	l_2 mm	d_2 mm	l_1 mm	n_{\max} (1/min)	VPE Stück
A10030807622150	HFD 0807.06 BASE-X		ZX Universal	8	7	6	157	7.900	1
A10031009622150	HFD 1009.06 BASE-X		ZX Universal	10	9	6	159	6.600	1
A10100820622150	HFF 0820.06 BASE-X		ZX Universal	8	20	6	170	5.600	1
A10101225622150	HFF 1225.06 BASE-X		ZX Universal	12	25	6	175	3.600	1

Anwendungsempfehlung: Stahl Guss Inox/Stahl Titan