

Bauer

Späne-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1090 x 1640 x 1680 mm, Inhalt 2 m³, Traglast 1500 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün

Artikelnummer: 254659



Späne-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1090 x 1640 x 1680 mm
- Inhalt 2 m³
- Traglast 1500 kg
- Gewicht 246 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 495 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Kippen über günstigen Drehpunkt
- mit Kippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Ablasshahn mit Sieb
- Wände geschlossen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	2 m³	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	1090 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Länge	1640 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Breite	1680 mm	Einfahrtaschenabstand	495 mm
Traglast	1500 kg	Ablasshahn	ja
Material	Stahl	stapelbar	nein
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	nestbar	nein
Wandkonstruktion	geschlossen	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Oberfläche	lackiert
Kippfunktion	manuell	Farbe	resedagrün // RAL6011
Kippausführung	Kippen über günstigen Drehpunkt	Deckel	nein
Kippsicherung	ja	Gewicht	246 kg
ebenerdige Entleerung	nein		