

8042 Teleskopleiter „TELESTEP“

Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.

Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.

Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzgelenke. In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen.

Massive Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss für Höhenverstellung.



Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.

Highlights

Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter.

Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar.



8042 Teleskopleiter „TELESTEP“

SPROSSENANZAHL	4x3	4x4	4x5	4x6
SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN	10	14	18	22
HOLM (CA. MM)	60	60	60	60
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280	280
LÄNGE EINGEFAHREN (CA. M)	1.85	2.35	2.9	3.46
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	2.92	4.02	5.14	6.26
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	2.1	3	4.1	5.2
STANDHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	0.72	1.26	1.8	2.35
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	3.6	4.5	5.6	6.7
ARBEITSHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	2.22	2.76	3.3	3.85
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	4.1	5	6.1	7.2
REICHHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	2.72	3.26	3.8	4.35
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	0.90-1.40	1.15-1.95	1.40-2.49	1.70-3.03
GESAMTBREITE (CA. MM)	555	560	630	700
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355	355	355	355
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.73/1.08	0.90/1.44	1.07/1.80	1.26/2.15
ZUSAMMENGEKLAPPT LxBxH (CA. M)	1.00x0.56x0.20	1.20x0.56x0.20	1.50x0.63x0.20	1.80x0.70x0.20
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	11.2	13.2	16	20
GEWICHT (CA. KG)	11.2	13.2	16	20
BEST.-NR.	804212	804216	804220	804224