

Bauer Späne-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1090 x 1640 x 1280 mm, Inhalt 1,5 m³, Traglast 1500 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahl feuerverzinkt



Artikelnummer: 254655



Späne-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1090 x 1640 x 1280 mm
- Inhalt 1,5 m³
- Traglast 1500 kg
- Gewicht 238 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 495 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Kippen über günstigen Drehpunkt
- mit Kippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Ablasshahn mit Sieb
- Wände geschlossen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl feuerverzinkt

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	1,5 m ³	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	1090 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Länge	1640 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Breite	1280 mm	Einfahrtaschenabstand	495 mm
Traglast	1500 kg	Ablasshahn	ja
Material	Stahl	stapelbar	nein
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	nestbar	nein
Wandkonstruktion	geschlossen	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Oberfläche	feuerverzinkt
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	feuerverzinkt
Kippausführung	Kippen über günstigen Drehpunkt	Deckel	nein
Kippsicherung	ja	Gewicht	238 kg
ebenerdige Entleerung	nein		