

Artikelnummer: 155229

Kurzbeschreibung: Rollbehälter, 2-seitig

Langbeschreibung: Rollbehälter, 2-seitig:
Widerstandsfähige Rollbehälter mit Gitterwänden und innovativer Klemmtechnik: die Wände können einfach in die mit Metallschienen umrandete Kunststoffplattform eingesteckt werden Gitterwände galvanisch (blau) verzinkt Robuste Plattform aus Kunststoff (HDPE) mit Rahmenversteifung durch 2 Metallschienen Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 108 mm, PP natur Ausfachung der Gitter: 15 x 13 mm Tragkraft: 500 kg Ausmaße: L 682 x B 815 x H 1850 mm Nutzhöhe: 1650 mm Farbe: Blau RAL 5010 Ideal für den Einsatz im Lebensmittelbereich Geeignet für Temperaturen von -10-Grad bis +60-Grad C Zusätzlicher Etagenboden (siehe Zubehör)



EAN/GTIN: 4260316442963