


**AS-Interface Modul ClassicLine mit
Schnellmontagetechnik**

ClassicLine 4DI 3DO IP67


Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	250
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	15...30 DC; (AUX)
Watchdog integriert		ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 3
------------------------------	--



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik


ClassicLine 4DI 3DO IP67

Eingänge				
Anzahl der digitalen Eingänge		4		
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP		
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i		
Spannungsversorgung [V]		18...30		
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA]		200		
Eingangsstrom High [mA]		6...10		
Eingangsstrom Low [mA]		0...2		
Min. Schaltpegel High-Signal [V]		11		
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja		
Ausgänge				
Anzahl der digitalen Ausgänge		3		
Beschaltung		PNP		
Spannungsbereich DC [V]		15...30; (nach PELV)		
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]		1000; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))		
Kurzschlussfest		ja		
Galvanisch entkoppelt		ja		
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur [°C]		-25...70		
Schutzart		IP 67		
Zulassungen / Prüfungen				
EMV		EN 50295		
		IEC 61000-6-2		
MTTF [Jahre]		162		
AS-i Kennwerte				
AS-i Version		2.11 + 3.0		
AS-i Adressierung		Adressierbuchse		
Erweiterter Adressmodus möglich		ja		
AS-i Profil		S-7.A.E		
AS-i E/A-Konfiguration [hex]		7		
AS-i ID-Code [hex]		A.E		
AS-i Zertifikat beantragt		ja		
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2
	Eingang	1	2	3
	Buchse	I-1	I-2	I-3
	Pin	4	4	4
	Ausgang	1	2	3
	Buchse	O-1	O-2	O-3
	Pin	4	4	4



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	309,5
Montageart	AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar	
Werkstoffe	PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Fehler	LED, rot
	Funktion	LED, gelb
Zubehör		
Zubehör mitgeliefert	Unterteil	
Zubehör optional	Verschlusskappe: M12, E73004	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Eingänge und Ausgänge dürfen galvanisch nicht verbunden werden.	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich		
Elektrischer Anschluss - Ausgänge		
	Ausgänge	
1	nicht belegt	
2	nicht belegt	
3	Externe Spannung AUX -	
4	Schaltausgang +	
5	nicht belegt	
Steckverbindung: M12		
		
Elektrischer Anschluss - Eingänge		
	Eingänge	
1	Sensorversorgung L+	
2	nicht belegt	
3	Sensorversorgung L-	
4	Dateneingang	
5	nicht belegt	
Steckverbindung: M12		

AC5274



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DI 3DO IP67

