

## Hanselifter table élévatrice électrique mobile

force 500 kg, plateforme longueur x largeur 1020 x 520 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir

Numéro d'article: 520991



## Hanselifter Table élévatrice

force 500 kg

table élévatrice électrique mobile

- force 500 kg
- plateforme longueur x largeur 1020 x 520 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- exécution de la levée électrique
- vitesse de levage en charge 65 mm/s, sans charge 94 mm/s
- cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- structure acierrigide
- avec adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible
- avec chargeur intégré
- avec poignée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec bandage




polyuréthane

- longueur x largeur 1300 x 520 mm
- poids 157 kg

## Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	matériau	acier
type de table élévatrice	table élévatrice mobile	matériau de plateforme	acier
charge	500 kg	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateforme	1020 mm	matériau de roulettes	polyuréthane
largeur de plateforme	520 mm	Ø de roue	125 mm
hauteur de levage (min.)	440 mm	longueur	1300 mm
hauteur de levage (max.)	1025 mm	largeur	520 mm
	970 mm	fonction de pesage	non
vitesse de levage avec charge	65 mm/s	alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible
vitesse de levage sans charge	94 mm/s	surface de plateforme	finition peinture époxy
exécution cisaille	cisaille simple	couleur de la plateforme	bleu // RAL 5012
commande de levage	électrique	surface de ciseaux	finition peinture époxy
commande du mécanisme de rouleme	manuel	couleur des ciseaux	noir
poignée	poignée	Poids	157 kg

## Cela s'adapte aussi ...

147738		bac de rétention palettisable PE, pour bidons, volume de rétention 20 l, hauteur x largeur x profondeur 170 x 600 x 400 mm
521526		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal en rouge
526741		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 3068 x 436 mm, charge max. par tablette 150 kg, 3 éléments standard avec 4 niveau(x) chacun avec tablettes en tôle d'acier de qualité, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion