


Lutz Elektro-Fasspumpe

für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas, maximale Förderleistung 87 Liter pro Minute, Tauchrohr Durchmesser 41 mm, Tauchtiefe 1200 mm

Artikelnummer: 141815



IP24



Lutz Fasspumpe

Elektro-Fasspumpe

- für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
- maximale Förderleistung 87 Liter pro Minute
- Förderhöhe 19 m
- Tauchrohr Durchmesser 41 mm, Tauchtiefe 1200 mm
- Gewinde 1"
- Motor mit 500 W
- Pumpwerk aus Aluminium



| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Fass-/Container-Handling | Tauchrohrdurchmesser | 41 mm |
| Fass-/Container-Handling | Pumpe | Tauchtiefe | 1200 mm |
| Pumpentyp | Elektro-Fasspumpe | Set | nein |
| Medium | Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle | Anschluss | 1" |
| max. Viskosität | 500 mPas | Material Pumpwerk | Aluminium |
| Bedienung | elektrisch | Motorleistung | 500 W |
| max. Förderleistung l/min | 87 l/min | Gewicht | 4,7 kg |
| Förderhöhe/Saughöhe | 19 m | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel |
| 201012 |  | Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz |
| 221116 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8 |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |