

Produktinformation

64 02 115 ESD

Elektronik-Vornschneider ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5




MM  $\angle 90^\circ$

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- Durchgestecktes Präzisionsgelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidhärte mindestens 56 HRC
- Griffe mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau
- Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet

Allgemein	
Artikel-Nr.	64 02 115 ESD
EAN	4003773082231
Kopf	spiegelpoliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	70 g
Abmessungen	115 x 62 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 1,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,6 mm
Kopfbreite (A)	11 mm
Backenlänge (B)	6 mm
Backendicke (am Gelenk) (D)	7,5 mm
Schneidenlänge mm (C)	16 mm
ESD	ja

Technische Attribute



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten