

Informazione prodotto

12 12 02

Spelacavi di precisione

Con lame sagomate



- Con guidacavo supplementare per un esatto posizionamento del cavo sui punti di spelatura della lama
- Spelatura ad accoppiamento geometrico anche di materiali isolanti di difficile rimozione in PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e gomma anche a più strati
- Una seconda coppia di lame mantiene fermo l'isolante residuo
- Lame sagomate intercambiabili specificamente adattate alla sezione del cavo
- Con staffa di arresto per garantire lunghezze uniformi nei lavori in serie
- Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio
- Corpo pinza: acciaio

MM

Generico

Art. No.	12 12 02
EAN	4003773048077
Esecuzione	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	447 g
Dimensioni	195 x 69 x 20 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di spelatura in millimetri quadri	0,03 — 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08 mm ²
--	---

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

Kapton® è un marchio registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company Radox® è un marchio registrato di Huber & Suhner AG



Spelatura ad accoppiamento geometrico grazie ai profili precisi dei taglienti



Taglio netto dell'isolamento sull'intera circonferenza



12 12 02 con guidacavo e arresto per lunghezze uniformi