

Artikelnummer: 308616

Kurzbeschreibung: ESD etagewagen met 2 etages, 790 x 490 mm, draagvermogen 250 kg

Langbeschreibung: ESD etagewagen met 2 etages, 790 x 490 mm, draagvermogen 250 kg: ESD-transportwagens gaan elektrostatische ladingen tegen en beschermen elektronische componenten. Gegalvaniseerde behuizing. Elektrisch geleidende poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). Zwenkwielen met elektrisch geleidende massief rubberen banden en rollagers.

Remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met elektrisch geleidende massief rubberen banden en rollagers. Platform van elektrisch geleidende spaanplaat in wit. Wrijvingselektriciteit ontstaat bijvoorbeeld bij het lopen over een tapijt, waarbij een persoon tot ongeveer 30.000 volt kan worden opgeladen. De elektrische ontladingen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken in micro-elektronische componenten of in gebieden die brandgevaarlijk zijn, kunnen brand veroorzaken. Elektrostatische ontladingen worden voorkomen door de geleidende verbinding van alle metalen onderdelen, de integratie van metalen geleiders zoals grafietdeeltjes en elektrostatische dissipatieve materialen. Door de additieven hebben deze materialen slechts een licht verhoogde elektrische geleidbaarheid, die de resulterende elektrische ladingen veilig afvoert en tegelijkertijd hoge stroomontladingen voorkomt.

- Laadgebied: B 790 x D 490 mm
- Buitenafmetingen: B 910 x D 500 mm
- Vloerhoogte: 190/730 mm
- Hoogte duwbeugel: 930 mm
- Draagvermogen: 250 kg
- Wiel ø: 125 mm
- Eigen gewicht: 23 kg

