

## Gera kantoorcast Milano


hoogte x breedte x diepte 2160 x 400 x 420 mm, 5 etages/ 6 ordnerhoogtes van houten vloer, romp met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in beuken, front met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating

Artikelnummer: 506314



geramöbel


3 YEARS  
WARRANTY



## Gera Draaideurkast Milano

kantoorcast

- hoogte x breedte x diepte 2160 x 400 x 420 mm
- constructie van hout
- 5 etages/ 6 ordnerhoogtes van houten vloer
- vleugel deur
- openslaande deuren met zelfsluitfunctie en deurdempers
- Per 32 mm verstelbaar
- met beugelgreep
- romp met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in beuken
- front met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating
- niveaus met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in beuken
- onderbouw met stelvoeten voor variabele aanpassing aan een ongelijke ondergrond, bv. door tapijtranden
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 3 jaar garantie



## Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	m. melamineharscoating
type kast	kantoorkast	oppervlak front	m. melamineharscoating
type deur	vleugeldeur	oppervlak legbord	m. melamineharscoating
hoogte	2160 mm	onderbouw	stelvoeten
breedte	400 mm	kleur bodem	beuken
diepte	420 mm	afsluitbaar	nee
ordnerhoogtes	6 stuks	kluis	nee
kast uitrusting	legborden	greep	beugelgreep
legborden / schappen aantal	5 stuks	verrijdbaar	nee
legbord-/niveautype	houten vloer	levering	voorgemonteerd
in hoogte verstelbaar legbord	32 mm	garantie	3 jaar
kleur romp	beuken	gewicht	36 kg
materiaal	hout		

## Dit past ook bij ...

203158		ordnerwagen, draagvermogen 120 kg, met 3 etage(s), legborden van hout met achterraand, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, met massief rubber-banden
503146		magneetstrip, lengte x breedte 1000 x 35 mm, van staal gelakt in wit
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
531429		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde zelfklevend