

## Información sobre productos

# 13 05 160 T

## Alicate de electricista




- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- El alicate ideal para trabajar con cables
- Para sujetar y doblar alambre
- Para cortar alambres semiduros y duros
- Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
- Agujeros de pelado precisos
- Para crimpar punteras huecas
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas




Información general	
Núm. de artículo	13 05 160 T
EAN	4003773079965
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	142 g
Dimensiones	160 x 59 x 20 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,5
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,6
Valores de pelado milímetros cuadrados	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
Protección anticaídas	sí


Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.




Pelado



Filos



Crimpar de 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>



Sujetar