


# PRODUKTDATENBLATT

## RS480

**TOPLINE** ●●●


●●●●● Lebensdauer

Form 27



- Hohe Zerspanungsleistung
- Zusätzliches Flanschgewebe ab 180 mm für Hochfrequenz- und Druckluftschleifer
- Sicher durch drei vollflächige Gewebelagen

Leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn. Hochleistung auch auf Stahl und Guss.



Typenbezeichnung	RS480
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	210241
GTIN	4011890096475
Inhaltsmenge	10
Inhalseinheit	Stück
Gewicht	0,698 kg
Produktabmessung	230 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	78A24A10BF13778
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096666
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	6,980 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE