

Scangrip penlamp FLASH PEN

behuizing van aluminium
geëloxeerd, met aan-/uit-schakelaar
en clip, reikwijdte lamp 80 m,
straalhoek 10 / 60 °

Artikelnummer: 235412



penlamp




- diameter x lengte 20 x 153 mm
- behuizing van aluminium geëloxeerd
- energie-efficiëntieklasse A
- met aan-/uit-schakelaar en clip
- brandduur 3,5 h
- reikwijdte lamp 80 m
- straalhoek 10 / 60 °
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen

Technische details

gereedschapstype	accessoire	oppervlak behuizing	geëloxeerd
type lamp	penlamp	lengte	153 mm
energie-efficiëntieklasse	A	diameter	20 mm

reikwijdte	80 m	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
brandduur	3,5 h	WEEE-registratienummer	DE24837723
lichtstroom	200	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
afstraalhoek	10-60 °	merk volgens EAR-registers	Scangrip
lamp uitrusting	aan-/uit-schakelaar en clip	gewicht	0,16 kg
materiaal behuizing	aluminium		

Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht