

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	5 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	27 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	35 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,37 kW
Nenndrehzahl n	2900 1/min
Nennstrom I_N	3,75 A
Anlaufstrom I	8,8 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit t	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser DM	72 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor m/s	0,08 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel L	30 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 1
-----------------------------------	------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3-0115-EM-PnP(1/FC)
Artikelnummer	4091647
EAN Nummer	4016322788881
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	970 mm
Länge <i>L</i>	957 mm
Höhenmaß mit Verpackung	410 mm
Höhe <i>H</i>	74 mm
Breitenmaß mit Verpackung	390 mm
Breite <i>B</i>	74 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	19 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	9,3 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1